





室内機




室内機サービススペース









注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-H22S		RAC-H22S		
電 源 (50/60Hz)					単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類			フロン R410A				
		封 入 量 (g)			870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
パイプ径 (外径φmm)		細 径			6.35				
		太 径			9.52				
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F						
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風			510・650		1,860・1,740	
			弱 風			460・560		—	
			微 風			400・510		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房			4.8				
		暖 房	ヒータ ON			—			
			ヒータ OFF			5.7			
	消 費 電 力 (W)	冷 房			435 (155~980)				
		暖 房	ヒータ ON			—			
			ヒータ OFF			510 (115~1,090)			
	力 率 (%)	冷 房			90				
		暖 房	ヒータ ON			—			
			ヒータ OFF			90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房			4.8				
		暖 房			5.7				
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)			125V-15A					
	形 状			㊦		—			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.9)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2					
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m ²)					
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON			—				
		ヒータ OFF			2.8 (0.9~4.7)				
		低 温			3.4				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—					
	暖 房 の め や す			6~8畳 (10~13m ²)					
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Z1					
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン					
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色 調 (近似マンセルNO.)					ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			280		548			
	幅			780		750+91			
	奥 行			227+3		288+47			
製 品 質 量 (kg)					9		32		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			44・45		44・45			
	弱 風			33・34		—			
	微 風			28・29		—			
	静			23・23		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16				
付 属 品					壁掛据付部品一式				
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右		0.4 / 1.1		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署名	年月日	投影法 	尺度 NTS	名称 RAS-H22S:RAC-H22S 構造:寸法図
製図 H.Hanyu	2004-02-17			
審査 K.Yokoyama	2004-02-19			
承認 M.Morimoto	2004-02-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
		栃木図番 3.YAAA5452		入庫 REGD 2004-02 23

