





室内機




室内機サービススペース








註記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm，
下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-H25S		RAC-H25S	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置	配 管 接 続 方 式		フレア				
		配 管	パイプ径 細 径		6.35			
(外径φmm) 太 径			9.52					
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F					
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	530 ・ 670		1,860 ・ 1,740		
			弱 風	470 ・ 610		—		
			微 風	410 ・ 540		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.6					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		5.9					
	消費電力 (W)	冷 房	505 (155~1,080)					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		535 (115~1,110)					
	力 率 (%)	冷 房	90					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.6					
暖 房		5.9						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4					
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A					
		形 状	㊶		—			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~3.1)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4				
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m ²)				
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—					
		ヒータ OFF	3.0 (0.9~4.8)					
		低 温	3.5					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
	暖 房 の め や す			7~8畳 (11~14m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Z1					
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン					
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
色 調 (近似マンセルN.O.)			ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	幅		280		548		
		780		750+91				
		奥行		227+3		288+47		
製 品 質 量 (kg)			9		32			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	45 ・ 46		45 ・ 46				
	弱 風	33 ・ 34		—				
	微 風	28 ・ 29		—				
	静	23 ・ 23		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右	0.4 / 1.1		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-H25S:RAS-H25S 構造:寸法図 栃木図番 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3.YAAA5455	入庫 REGD 2004-02 23
製図	H. Hanyu 2004-02-17		NTS			
審査	K. Yokoyama 2004-02-19					
承認	M. Morimoto 2004-02-19					

