

3YAAA5458

室内機

据付板

230

227

9.5

6.5

47

60

47

ワイヤレスリモコン

197

22

61

室内機サービススペース

780

280

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

フロントパネル

上面グリル

上面吸込口

50

50

123

(フロントパネル全開時)

ツユトイ

165

70

450

70

165

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

165

75

50

50以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

2.5

50

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

3

186

255.7

450

380

80

36.5

46.5

25

600

70

215.5

65

650

780

45.5

65

本体中心線

壁穴φ65

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

仕様表

項目		形式	室内機		室外機			
			RAS-H28S	RAC-H28S	RAC-H28S			
冷凍装置	電源		(50/60Hz) 単相100V					
	冷媒	圧縮機出力(W)	-		800			
		熱交換器フィン形状	細幅スリット		コルゲート			
		冷媒制御装置	-		電動膨張弁			
		冷媒切換装置	-		四方弁			
	冷媒種類	フロン R410A						
過負荷保護装置	封入量(g)	870						
	配管接続方式	フレア						
	パイプ径(外径φmm)	細径	6.35					
	太径	9.52						
送風装置	配管セット	HP-2340F, HP-2370F						
	ファンモータ出力(W)	25	40					
電気特性	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン			
		風量(m³/h)	強風	570・700		1,860・1,740		
			弱風	480・620		-		
	微風		430・550		-			
冷房特性	運転電流(A)	冷房	6.6					
		暖房	ヒータ ON	-				
	ヒータ OFF	7.8						
	消費電力(W)	冷房	595 (155~1,195)					
暖房		ヒータ ON	-					
ヒータ OFF	705 (115~1,150)							
機性能	力率(%)	冷房	90					
		暖房	ヒータ ON	-				
	ヒータ OFF	90						
	始動電流(A)	冷房	6.6					
暖房	7.8							
接続ケーブルの本数	4							
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A						
	形状	㊦				-		
暖房特性	冷房能力(kW)	2.8 (0.9~3.3)						
	除湿能力(l/h)	1.6						
	冷房のめやす	8~12畳 (13~19m²)						
機性能	暖房能力(kW)	ヒータ ON	-					
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~5.0)					
	電気ヒーター(W)	低温	3.6					
機性能	暖房のめやす	8~10畳 (13~16m²)						
	据付方式	背面引掛				-		
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2Z1						
色調	表示ランプ	除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン						
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
外形寸法(mm)	高さ	280		548				
	幅	780		750+91				
	奥行	227+3		288+47				
騒音(dB)	製品質量(kg)	9		32				
	(冷房・暖房)	強風	46・47		46・47			
		弱風	34・35		-			
微風		28・30		-				
ドレン接続口(外径φmm)	静	23・23		-				
	付属品	16 壁掛据付部品一式						
電源コード長さ(m)	左 / 右	0.4 / 1.1		-				

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

H.Hanyu

2004-02-17

NTS

RAS-H28S:RAC-H28S 構造:寸法図

審査

K.Yokoyama

2004-02-19

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認

M.Morimoto

2004-02-19

Tokyo Japan

3YAAA5458

入庫

REGD

2004-02

23

0

4


5


100

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Hanyu	2004-02-16	第一角法	NTS	RAS-H28S:RAC-H28S 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2004-02-16			
K. Yokoyama	2004-02-19			
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番 3YDAA5460
				入庫 REGD 2004-02 23