




仕様表

項目		室内機	室外機
		RAS-H28T	RAC-H28T
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	封入量 (g)	870	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	6.35	
送風装置	細径	9.52	
	配管セット	P-24VR, P-28VR, HP-2330F	
電気特性	ファンモータ出力 (W)	25	40
	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	630・650	1,860・1,740
	強風	530・580	—
	弱風	430・480	—
	微風	—	—
	運転電流 (A)	冷房 6.9	暖房 ヒータ ON 7.6 (最大 15.0)
	消費電力 (W)	冷房 620 (155~1,195)	暖房 ヒータ ON 680 (115~1,160)
	ヒータ OFF	—	—
	力率 (%)	冷房 90	暖房 ヒータ ON 90
性能	ヒータ OFF	—	—
	始動電流 (A)	冷房 6.9	暖房 7.6
接続	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ容量 (V-A)	125V-15A	
形状	形状	㊦	
	冷房能力 (kW)	2.8 (0.9~3.3)	
除湿能力 (ℓ/h)	除湿能力 (ℓ/h)	1.6	
	冷房のめやす	8~12畳 (13~19m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON 3.6 (0.9~5.0)	ヒータ OFF 3.6
	電気ヒーター (W)	—	
暖房のめやす	暖房のめやす	8~10畳 (13~16m²)	
	据付方式	背面引掛	—
機能	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3C1	
	表示ランプ	カビ見張・クリーン・給排気・タイマー・運転	
風速切換	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	色調 (近似マンセルN.O.)	ホホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ	298	548
	幅	790	750+91
製品質量 (kg)	奥行	210	288+47
	製品質量 (kg)	10	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	47・47	46・47
	弱風	38・40	—
微風	微風	32・35	—
	静	23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)	ドレン接続口 (外径φmm)	16	
	付属品	壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左 / 右	電源コード長さ (m) 左 / 右	0.4 / 1.1	
		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 M.Terauchi	2005-02-28	⊙	NTS	RAS-H28T:RAC-H28T 構造:寸法図
審査 E.Matsubara	2005-02-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N.Miyazaki	2005-02-28			
		栃木図番		入庫 REGD 2005-03 01
		3YAAA6884		

