




仕様表

項 目				形 式		室 内 機	室 外 機
						RAS-H36T	RAC-H36T
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン R410A				
		封 入 量 (g)	870				
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式	フレア					
		パイプ径 細 径	6.35				
	(外径φmm)	太 径	9.52				
		配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR, HP-2330F			
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 650		2,040・1,740	
			弱 風	530 ・ 600		—	
			微 風	430 ・ 510		—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	11.5				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	10.6 (最大 15.0)			
	消費電力 (W)	冷 房	1,035 (155~1,200)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	950 (115~1,180)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	11.5				
	暖 房	10.6					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A					
	形 状	㊦	—				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		3.6 (0.9~4.0)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.9				
	冷 房 の め や す		10~15畳 (16~25m ²)				
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	4.2 (0.9~5.1)				
		低 温	3.7				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—				
	暖 房 の め や す		9~12畳 (15~19m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3C1				
	表 示 ラ ン プ		カビ見張・クリーン・給排気・タイマー・運転				
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルNO.)		ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	298		548			
	幅	790		750+91			
		奥 行	210		288+47		
製 品 質 量 (kg)		10		32			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	46 ・ 47		47 ・ 48			
	弱 風	38 ・ 41		—			
	微 風	32 ・ 37		—			
	静	23 ・ 23		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16					
付 属 品		壁掛据付部品一式					
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	E. Matsubara	2005-02-10		NTS	RAS-H36T:RAC-H36T 構造:寸法図
審査	E. Matsubara	2005-02-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認	N. Miyazaki	2005-02-14			
			板木図番 3YAAA6896		
			入庫 REGD 2005-02 15		

