

3YAAA5603

室内機

据付板

230

227

9.5

6.5

47

60

47

ワイヤレスリモコン

197

61

22

780

280

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

室内機サービススペース

165

450

165

70

70

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

約55

約380

約70

47

17

60

10

16

60

36

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

50以上

50

2.5

50

36.5

46.5

45.5

255.7

186

3

165

75

50

70

450

380

80

80

80

80

25

65

25

65

780

600

650

70

215.5

本体中心線

壁穴φ65

80

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

50

50

123

(フロントパネル全開時)

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊦
6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機 端子台 A B C D

赤 茶 白 黒

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

室外機 端子台 D C B A

室外機から電源を取る場合

室内機 端子台 C D

茶 赤

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

室外機 端子台 D C B A

電源 単相200V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-H40S2	RAC-H40S2
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	1,000
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁
	冷 媒 種 類		フロン R410A	
	封 入 量 (g)		1,350	
送 風 装 置	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形	
	配 管 接 続 方 式		フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35	
		太 径	9.52	
電 気 特 性	配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F	
	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
	風 量 (m ³ /h)	強 風	750・780	2,410・2,190
		弱 風	640・660	—
		微 風	550・570	—
冷 房 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.8	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	9.2
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,045 (155~1,250)	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1,650 (115~2,355)
機 能	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.8	
		暖 房	9.2	
		接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	4	
色 調	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A	
		形 状	㊦	—
		冷 房 能 力 (kW)	4.0 (0.9~4.5)	
外 形 寸 法 (mm)	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1	
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m ²)	
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	
電 気 ヒ ー タ ー (W)	暖 房 の め や す	ヒータ OFF	6.0 (0.9~8.0)	
		低 温	5.8	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—	
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2Z1	
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン	
色 調 (近似マンセルNO.)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	高 さ		ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
	幅		280	600
製 品 質 量 (kg)	奥 行		780	792+85
			227+3	299+46
	強 風		9	42
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	弱 風		46・46	49・50
	微 風		41・41	—
			37・37	—
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16	
	付 属 品		壁掛据付部品一式	
	電 源 コード 長 さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

H.Hanyu

2004-02-17

NTS

RAS-H40S2:RAC-H40S2 構造:寸法図

審査

K.Yokoyama

2004-02-19

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認

M.Morimoto

2004-02-19

Tokyo Japan

3YAAA5603

入庫 REGD 2004-02 23

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



