

A

室内機


B

C



D

E



F



ワイヤレスリモコン




室内機サービススペース






注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。





仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-HJ22S	RAC-HJ22S
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁
	冷 媒 種 類		フロン R410A	
	封 入 量 (g)		870	
過 負 荷 保 護 装 置	配 管 接 続 方 式		フレア	
	配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F	
	配 管 接 続 方 式		パイプ径 細 径 6.35 太 径 9.52	
	配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F	
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
	風 量 (m ³ /h)	強 風	510・650	1,860・1,740
		弱 風	460・560	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.8	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	5.7
	消 費 電 力 (W)	冷 房	435 (155~980)	
機 能	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.8	
冷 房 特 性	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	暖 房	5.7	
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A	
		形 状	㊦	—
	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.9)	
暖 房 特 性	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2	
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)	
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	2.8 (0.9~4.7)	
機 能	電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	3.4	
	暖 房 の め や す		6~8畳 (10~13m ²)	
	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Z1	
色 調 (近似マンセルN.O.)	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン	
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	色 調 (近似マンセルN.O.)		ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
	ベージュ (10YR7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280	548
	幅		780	750+91
	奥 行		227+3	288+47
製 品 質 量 (kg)	強 風		44・45	44・45
	弱 風		33・34	—
	微 風		28・29	—
	静		23・23	—
騒 音 (dB) (冷房・暖房)				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16	
付 属 品			壁掛据付部品一式	
電 源 コード 長 さ (m)	左 / 右		0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 H. Hanyu	2004-02-17	⊙	NTS	RAS-HJ22S:RAC-HJ22S 構造:寸法図
審査 K. Yokoyama	2004-02-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
				栃木図番 3YAAA5464
				入庫 REGD 2004-02 23





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Hanyu	2004-02-16	第一角法	NTS	RAS-HJ22S:RAC-HJ22S 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2004-02-16			
K. Yokoyama	2004-02-19			
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番 3YDAA5466
				入庫 REGD 2004-02 23