










室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 天井面（回縁）





注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ

約0.4m	約1.1m
(標準)	(延長)



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-HJ22T		RAC-HJ22T	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A			
	封 入 量 (g)			870			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア			
	パイプ径	細 径		6.35			
		太 径		9.52			
	配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F			
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	540 ・ 540		1,860・1,620	
			弱 風	480 ・ 480		—	
			微 風	420 ・ 420		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.9				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		5.0 (最大 15.0)				
	消 費 電 力 (W)	冷 房	440 (155~980)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		450 (115~1,080)				
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		90				
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.9				
暖 房		5.0					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4				
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A				
		形 状	㊦	—			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2			
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m ²)			
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	2.5 (0.9~4.6)				
		低 温	3.3				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
	暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	風 速 切 換		除湿・運転・タイマー 自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルNO.)				ホワイト (N9) ベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280		548			
	幅	780		750+91			
奥 行		219		288+47			
製 品 質 量 (kg)				9.5		32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	44 ・ 45		44 ・ 45			
	弱 風	37 ・ 38		—			
	微 風	33 ・ 35		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)				左 / 右 0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-HJ22T:RAC-HJ22T 構造:寸法図	
製図	Y. Ohta	2005-01-12		NTS			
審査			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				栃木図番 3.YAAA7077
承認	N. Takahashi	2005-01-12					
承認	N. Takahashi	2005-01-12				入庫 REGD 2005-01 14	

