






仕様表

項目	形式	室内機	室外機
		RAS-HJ22V	RAC-HJ22V
冷凍装置	電 源	単相100V	
	圧 縮 機 出 力 (W)	—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状	スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置	—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置	—	四方弁
	冷 媒 種 類	フロン R410A	
	封 入 量 (g)	870	
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形	
	配 管 接 続 方 式	フレア	
	配 管	パイプ径 (外径φmm)	細 径 6.35 太 径 9.52
送風装置	ファンモータ出力 (W)	HP-2340F, HP-2370F	
		25	
		40	
		貫流ファン	
電気特性	ファン (冷房・暖房)	プロペラファン	
		540 ・ 540	
		480 ・ 480	
		420 ・ 420	
冷房特性	運転電流 (A)	4.9	
		5.0 (最大 15.0)	
		440 (155~980)	
		450 (115~1,080)	
暖房特性	消費電力 (W)	90	
		90	
		4.9	
		5.0	
機能	接続ケーブルの本数	4	
		125V-15A	
		⑪	
		—	
色調	(近似マンセルN.O.)	2.2 (0.9~2.9)	
		1.2	
		6~9畳 (10~15m²)	
		2.5 (0.9~4.6)	
外形寸法	(mm)	3.3	
		6~7畳 (9~11m²)	
		背面引掛	
		—	
製品質量	(kg)	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1	
		除湿・運転・タイマー	
		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
		—	
騒音 (dB)	(冷房・暖房)	ピュアホワイト (N9.5)	
		Tベージュ (5Y7/2)	
		280	
		548	
ドレン接続口	(外径φmm)	780	
		750+91	
		219	
		288+47	
付属品	電源コード長さ (m)	9.5	
		32	
		44 ・ 45	
		44 ・ 45	
電源コード長さ	(m)	—	
		16	
		壁掛据付部品一式	
		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S. Iijima	2005-09-29	第一角法	NTS	RAS-HJ22V:RAC-HJ22V 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-09-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 A. Ohtsuka	2005-09-29			
CAD		入力図番		入庫 REGD 2005-10 07





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S.Iijima	2005-09-29	NTS	NTS	RAS-HJ22V:RAC-HJ22V 回路図:配線図
審査 Y.Miura	2005-09-30	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 A.Ohtsuka	2005-09-30			
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDA BB0001168