

A

室内機

B

C

D

E

F



ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊶
- 電源コードの長さ

- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表


項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-HJ25S	RAC-HJ25S
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
	冷 媒	種 類		フロン R410A	
		封 入 量 (g)		870	
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
(外径φmm)		パイプ径 細	6.35		
		太 径	9.52		
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F		
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン	プロペラファン
		風 量 (m ³ /h)	強 風	530 ・ 670	1,860 ・ 1,740
			弱 風	470 ・ 610	—
			微 風	410 ・ 540	—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.6		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	5.9	
	消費電力 (W)	冷 房	505 (155~1,080)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	535 (115~1,110)	
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	90	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.6		
		暖 房	5.9		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4		
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A		
	形 状		㊶	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~3.1)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4	
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m ²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	3.0 (0.9~4.8)		
		低 温	3.5		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—	
	暖 房 の め や す			7~8畳 (11~14m ²)	
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Z1		
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン		
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
色 調 (近似マンセルN.O.)				ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			280	548
	幅			780	750+91
	奥 行			227+3	288+47
製 品 質 量 (kg)			9	32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 46	45 ・ 46	
	弱 風		33 ・ 34	—	
	微 風		28 ・ 29	—	
	静		23 ・ 23	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Hanyu	2004-02-17	第一角法	NTS	RAS-HJ25S:RAC-HJ25S 構造:寸法図
審査 K. Yokoyama	2004-02-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
		栃木図番		入庫 REGD 2004-02 23
		3YAAA5467		





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Hanyu	2004-02-16	⊙	NTS	RAS-HJ25S:RAC-HJ25S 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2004-02-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
K. Yokoyama	2004-02-19			
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				桧木図番 3YDAA5469
				入庫 REGD 2004-02 23