

12345678

67079

室内機

219

据付板

60

5

47

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

190

400

190

70

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

約108

約370

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

47

30

60

22

60

81.5

左右風向板

50以上

450

400

42

24

ボードアンカー用切欠穴(左右)

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

253

190

5

50

316

414

ユニバース

390

70

605

530

780

125

115

125

70

44

42

45

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

室内機サービススペース

50

50

室内機サービススペース

50

50

フロントパネル

11

60

5

47

上下風向板

280

780

空気吹出口

上下風向板

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y.Ohta

2005-01-12

NTS

NTS

RAS-HJ25T:RAC-HJ25T 構造:寸法図

審査

N.Takahashi

2005-01-12

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

棟木図番

3YAAA7079

承認

N.Takahashi

2005-01-12

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

入庫

REGD

2005-01

14

0

4

5

100

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
			RAS-HJ25T	RAC-HJ25T	
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	単相100V		
	圧縮機出力(W)		—	800	
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量(g)		870		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管	配管接続方式	フレア		
		パイプ径(外径φmm)	細径	6.35	
		太径	9.52		
送風装置	配管セット		HP-2340F, HP-2370F		
	ファンモータ出力(W)		25	40	
	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン		
		風量(m ³ /h)	強風	570・620	
			弱風	510・540	
			微風	450・500	
電気特性	運転電流(A)	冷房	5.4		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	6.1 (最大 15.0)	
	消費電力(W)	冷房	490 (155~1,080)		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	550 (115~1,120)	
	力率(%)	冷房	90		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	90	
	始動電流(A)	冷房	5.4		
冷房特性	冷房能力(kW)	暖房	6.1		
		冷房	—		
		除湿能力(l/h)	1.4		
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m ²)		
	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—		
暖房特性		ヒータ OFF	3.0 (0.9~4.7)		
		低温	3.4		
機能	電気ヒーター(W)		—		
	暖房のめやす		7~8畳 (11~14m ²)		
	据付方式		背面引掛		
色調(近似マンセルN.O.)	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1		
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー		
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
外形寸法(mm)	高さ		ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)	
	幅		280	548	
	奥行		780	750+91	
製品質量(kg)	奥行		219	288+47	
	質量		9.5	32	
	騒音(dB)(冷房・暖房)		強風	45・46	
付属品	弱風		45・38	—	
	微風		33・35	—	
	ドレン接続口(外径φmm)		16		
電源コード長さ(m)	左 / 右		壁掛据付部品一式		
			0.4/1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。


0 8 0 7 A A A Y 3


室 外 機





注記

- 【・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。



署 名		年 月 日		投影法	尺度	名称	RAS-HJ25T:RAC-HJ25T 構造:寸法図 栃木図番 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3.YAAA7080	入庫 REGD 2005-01 14
製図	Y. Ohta	2005-01-12		NTS				
審査								
	N. Takahashi	2005-01-12						
承認	N. Takahashi	2005-01-12						



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	Y. Ohta	2005-01-20		NTS	RAS-HJ25T:RAC-HJ25T 回路図:配線図		
審査	Y. Miura	2005-01-25			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番	入庫 REGD 2005-01 27
承認	N. Miyazaki	2005-01-25					