






仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-HJ25V		RAC-HJ25V	
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			-		800			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			-		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			-		四方弁			
	冷 媒	種 類	フロン R410A						
		封 入 量 (g)	870						
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35					
			太 径	9.52					
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F						
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
		風 量 (m³/h)	強 風	570 ・ 620		1,860 ・ 1,740			
			弱 風	510 ・ 540		-			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.4						
		暖 房	6.1 (最大 15.0)						
	消 費 電 力 (W)	冷 房	490 (155~1,080)						
		暖 房	550 (115~1,120)						
	力 率 (%)	冷 房	90						
		暖 房	90						
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.4						
		暖 房	6.1						
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4					
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A						
形 状		㊶		-					
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)						
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4						
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)						
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	3.0 (0.9~4.7)						
		低 温	3.4						
	暖 房 の め や す		7~8畳 (11~14m²)						
機 能	据 付 方 式		背面引掛		-				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1						
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー						
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色 調 (近似マンセルN.O.)				ピュアホワイト (N9.5) ベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280		548					
	幅	780		750+91					
	奥 行	219		288+47					
製 品 質 量 (kg)		9.5		32					
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	45 ・ 46		45 ・ 46					
	弱 風	37 ・ 38		-					
	微 風	33 ・ 35		-					
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		-				

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 S. Iijima	2005-09-29	第一角法	NTS	RAS-HJ25V:RAC-HJ25V 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-09-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 A. Ohtsuka	2005-09-29			
GAD		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAA BB0001169





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S. Iijima	2005-09-29	NTS	NTS	RAS-HJ25V:RAC-HJ25V 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2005-09-30	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YDA	入庫 REGD 2005-10 07
承認 A. Ohtsuka	2005-09-30			3YDA BB0001171