

3YAAA5470

室内機

据付板

230

227

9.5

6.5

47

780

280

70

70

165

165

450

70

70

165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

約0.4m

約1.1m

電源 単相100V

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

255.7

186

3

165

75

50

50以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

2.5

50

36.5

46.5

45.5

65

65

600

650

780

215.5

70

80

本体中心線

壁穴φ65

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

室内機サービススペース

室内機

フロントパネル

上面グリル

上面吸込口

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

ワイヤレスリモコン

197

61

22

仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
電源		(50/60Hz)	RAS-HJ28S	RAC-HJ28S	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	800	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量(g)		870		
過負荷保護装置	配管接続方式		フレア		
	パイプ径(外径φmm)	細径	6.35		
	太径	9.52			
	配管セット	HP-2340F, HP-2370F			
送風装置	ファンモータ出力(W)		25	40	
	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン		
		風量(m³/h)	強風	570・700	1,860・1,740
		弱風	480・620	—	
微風	430・550	—			
電気特性	運転電流(A)	冷房	6.6		
		暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	7.8			
	消費電力(W)	冷房	595 (155~1,195)		
		暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	705 (115~1,150)			
力率(%)	冷房	90			
	暖房	ヒータ ON	—		
ヒータ OFF	90				
始動電流(A)	冷房	6.6			
暖房	7.8				
接続ケーブルの本数	4				
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A			
	形状	㊦	—		
冷房特性	冷房能力(kW)	2.8 (0.9~3.3)			
	除湿能力(l/h)	1.6			
	冷房のめやす	8~12畳 (13~19m²)			
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~5.0)		
	低温	3.6			
電気ヒーター(W)	—				
暖房のめやす	8~10畳 (13~16m²)				
機能	据付方式	背面引掛			
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2Z1			
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン			
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色調(近似マンセルN.O.)	ホワイト(N9) ベージュ(10YR7/2) Tベージュ(5Y7/2)				
外形寸法(mm)	高さ	280			
	幅	780			
	奥行	227+3			
製品質量(kg)	強風	46・47			
	弱風	46・47			
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	34・35			
	弱風	28・30			
	微風	23・23			
静	—				
ドレン接続口(外径φmm)	16				
付属品	壁掛据付部品一式				
電源コード長さ(m)	左 / 右	0.4 / 1.1			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名		年月日	投影法	尺度	名称
製図	H. Hanyu	2004-02-17		NTS	RAS-HJ28S:RAC-HJ28S 構造:寸法図
審査	K. Yokoyama	2004-02-19			
承認	M. Morimoto	2004-02-19			

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3YAAA5470

入庫 REGD 2004-02 23

0100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



