












8 3 1 6 0 0 0 N N

室内機




ワイヤレスリモコン



注記


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 12 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 10 m 以内です。
5. フラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



仕様表








ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-HM25G		RAC-HM25G	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 房	定 格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 3.1)			
		消費電力	W	670 (205 ~ 1,120)			
		運転電流	A	7.3			
		力率	%	92			
暖 房	定 格	能力	kW	2.8 (0.2 ~ 4.6)			
		消費電力	W	630 (165 ~ 1,300)			
		運転電流	A	6.8 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低 温	能力	kW	3.3			
		消費電力	W	1,150			
始 動 電 流			A	7.3			
通年エネルギー			JISC9612:2013	5.8			
消費効率			JISC9612:2005 (区分)	5.8 (A)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		650	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	620			
フ ア ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	690 ・ 770		1,650・1,590	
		強 風	m ³ /h	450 ・ 530		—	
		弱 風	m ³ /h	370 ・ 430		—	
		微 風	m ³ /h	310 ・ 350		—	
		静	m ³ /h	260 ・ 260		—	
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	63 ・ 63		58 ・ 57	
強 風		dB	53 ・ 52		—		
弱 風		dB	49 ・ 49		—		
微 風		dB	44 ・ 45		—		
	静	dB	41 ・ 40		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8Q2				
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×795×250		570×750(+60)×288(+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×35×31		86×38×61	
質量 (製品・荷造)			kg	9.0 ・ 11.0		24.5 ・ 27.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	K. Odate	2018-03-26		NTS	RAS-HM25G:RAC-HM25G 構造・寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2018-03-26		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	S. Tokita	2018-03-26		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. 3YAA NN0009138		

6 8 1 6 0 0 0 N N


室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-HM25G:RAC-HM25G 構造・寸法図	 REGD. REGD. 2018 0309
DWN.	T. Fukuda	2018-03-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
CHKD.	M. Awano	2018-03-09		3YAA NN0009139		
APPD.	S. Tokita	2018-03-09				

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Fukuda	2018-03-09		N T S	RAS-HM25G:RAC-HM25G 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2018-03-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	S. Tokita	2018-03-13					3YDA NN0009140