





4653000NN

室内機







室内機サービススペース

ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



※室内機の背面で配管接続
場合は130mm以上

ワイヤレスリモコン




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入換えてください。

据 付 板 (正面図)



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表







ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-JE25E		RAC-JE25E	
電 源				(50/60Hz)			
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 3.1)			
		消費電力	W	590 (205 ~ 1,080)			
		運転電流	A	6.4			
		力率	%	92			
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.2 ~ 5.0)			
		消費電力	W	555 (165 ~ 1,415)			
		運転電流	A	6.0 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	3.6			
		消費電力	W	1,250			
始 動 電 流			A	6.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.3			
		JISC9612:2005 (区分)		6.3 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		600	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	820			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	790・880		1,650・1,590	
		強 風	m ³ /h	490・570		—	
		弱 風	m ³ /h	420・510		—	
		微 風	m ³ /h	350・430		—	
	静	m ³ /h	300・350		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	62・64		58・58		
	強 風	dB	53・54		—		
	弱 風	dB	51・52		—		
	微 風	dB	45・47		—		
	静	dB	38・40		—		
操作スイッチ 型式		ワイヤレスリモコン RAR-7B1					
電源プラグ	容 量	125V-15A					
	形 状			㊦		—	
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			295×798×323		570×750(+91)×288(+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			86×36×42		86×38×61		
質量 (製品・荷造)			kg		13.0・15.0 29.0・30.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変可幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-04-21		N T S	RAS-JE25E:RAC-JE25E 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2016-04-21			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2016 0421
APPD.	K. Kezuka	2016-04-21				3YAA NN0003594	
							

5 6 5 3 0 0 0 N N

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	S. Iijima	2016-04-21		NTS	RAS-JE25E:RAC-JE25E 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2016-04-21		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
							2016 0421
APPD.	K. Kezuka	2016-04-21			3YAA NN0003595		

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited



REGD.
REGD
2016
0421

001

