

6960200NN

日立ルームエアコン 壁掛JTシリーズ 仕様表
RAS-JT2526SE6/RAC-JT2526SE6

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-JT2526SE6		RAC-JT2526SE6	
電源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.4 ~ 3.6)			
		消費電力	W	490 (115 ~ 920)			
		運転電流	A	5.6			
		力率	%	87			
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 6.0)			
		消費電力	W	490 (110 ~ 1,490)			
		運転電流	A	5.7 (最大 15.0)			
		力率	%	86			
	低温	能力	kW	4.5			
		消費電力	W	1,360			
始動電流			A	5.7			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		7.2 (I)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		650	
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲートフィン	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	1,080				
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		急速	m³/h	880 ・ 1,090		2,400 ・ 1,800	
		強風	m³/h	680 ・ 730		—	
		弱風	m³/h	510 ・ 610		—	
		微風	m³/h	420 ・ 510		—	
		静	m³/h	330 ・ 390		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	59 ・ 62		58 ・ 56		
	強風	dB	51 ・ 52		—		
	弱風	dB	48 ・ 49		—		
	微風	dB	42 ・ 44		—		
	静	dB	35 ・ 35		—		
操作スイッチ 形名			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BS5				
電源プラグ	容量		125V 15A				
	形状		㊹		—		
電源コード長さ (左/右)			m	(左) 0.6 / (右) 1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	—				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385		629×799 (+97) ×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	15.5 ・ 19.0		31.0 ・ 33.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。


(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーカバーの突き出し寸法を示しています。








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S.Nakamura	2025-09-18		NTS	2026 年度 JT シリーズ 仕様表	
CHKD.	S.Tokita	2025-09-18			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S.Tokita	2025-09-18			4YAA NN0030959	

9960Σ00NN

日立ルームエアコン壁掛JTシリーズ
室内ユニット寸法図



ワイヤレスリモコン



上面吸込口

前面パネル

上下風向板

左右風向板

背面図

ツユトイ

ドレンキャップ接続部
※横引き配管を行う時は
ドレンホースとドレンキャップを
入れ換えてください。

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用: RAS-JT2226SE6~JT5626DE6
太径配管 (φ12.7) 接続用: RAS-JT6326DE6~JT9026DE6

電源コード

据付板

(正面図)

天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。)

室内機外形線

壁穴φ65

接続ケーブル

ドレンホース

本体中心線

細径配管

太径配管

配管引出し穴中心線 (φ65)

75

95

648

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798

23

57

262.5

75

75

295

50以上

230

450

798


23

57

262.5

75

75





8960200NN

日立ルームエアコン 壁掛JTシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-JT2226SE6	RAC-JT2226SE6
RAS-JT2526SE6	RAC-JT2526SE6
RAS-JT2826SE6	RAC-JT2826SE6
RAS-JT3626SE6	RAC-JT3626SE6

回路図




・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。

・換気ユニットを接続する場合
室内基板のCN6に換気ユニット付属のHA接続コードを差込んで、換気ユニットと接続してください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
※2 標準アダプター：HA-S100TSA


室内機配線図



電源回路

制御回路

室外機配線図



※部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Isoda	2025-09-04	⊕	NTS	2026年度 JTシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2025-09-05			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0905
APPD. H.Hashimoto	2025-09-05			3YDA NN0030958	