








N	N	0	0	0	6	4	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-04-22		NTS	RAS-JV28F:RAC-JV28F 構造・寸法図		
CHKD.	K. Yahagi	2017-04-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0006441	REGD.
							REGD
APPD.	K. Kezuka	2017-04-22				2017 0422	

CAD
REGD.
REGD
2017
0501

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

圧縮機用モートル

MS 3~

白 1 黄 2 赤 3

1 白 2 黄 3 赤

U V W

圧縮機用
パワー
モジュール

室外ファン用
インバータ
回路

MS 3~

赤 1 白 3 黒 5

室外ファンモートル

電動膨張弁用
パルスモートル

10 20 30 40 50 60

5 または 6

電源回路

基板

四方弁コイル

外気温サーミスタ

デフロストサーミスタ

OHサーミスタ

赤 または 黒

赤 または 黒

端子台

黒 1 白 2 赤 3

接続ケーブル

黄 または 白

リアクタ

青

DB601

F2 (10Aヒューズ)

Q601

DB602

C021

C022

F4 (2Aヒューズ)

P N

F3 (1Aヒューズ)

C004

C005

C011

NF1

C003

C013

C014

C001

C002

VS1

VS2

CT1

L002

L001

F1 (25Aヒューズ)

サージ
アブソーバ

緑

緑

黒

白

赤