









BB0026313

室内機



ワイヤレスリモコン



仕様表

項 目				形 式		室 内 機	室 外 機	
						RAS-K25A	RAC-K25A	
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 細 径			6.35				
	(外径φmm) 太 径			9.52				
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 630		1,650 ・ 1,590		
			弱 風	500 ・ 560		—		
			微 風	430 ・ 480		—		
	静	360 ・ 390		—				
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷	房	5.5				
		暖	房	5.4 (最大 15.0)				
	消費電力 (W)	冷	房	510 (215~1,080)				
		暖	房	495 (175~1,300)				
	力 率 (%)	冷	房	92				
		暖	房	92				
	始動電流 (A)	冷	房	5.5				
		暖	房	5.4				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3					
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A					
		形 状	㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.5~3.1)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4				
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m ²)				
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	2.8 (0.4~4.6)				
			低 温	3.3				
	暖 房 の め や す			6~8畳 (10~13m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4T1				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン・ECO				
	風 速 切 換			自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			295		570		
	幅			798		750+86		
	奥 行			258		288+56		
製 品 質 量 (kg)			11.5		29			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		47 ・ 45			
	弱 風		34 ・ 35		—			
	微 風		28 ・ 30		—			
	静		23 ・ 23		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右				0.6/1.3		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.


注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ









7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	H. Maita	2011-03-02		N T S	RAS-K25A:RAC-K25A 構造・寸法図
CHKD.	S. Todokoro	2011-03-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	F. Matsubara	2011-03-04			3YAA BB0026313
					

室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	H. Maita	2011-03-02		NTS	RAS-K25A: RAC-K25A 構造: 寸法図	
CHKD.	S. Todokoro	2011-03-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0026314
APPD.	E. Matsubara	2011-03-04				

B	B	0	0	2	6	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図



配線図 R A C - K 2 5 A



配線図 RAS-K25A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2標準アダプター：HA-S100TSA
※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2011-03-18		NTS	RAS-K25A: RAC-K25A 回路図: 配線図
CHKD.	T. Umeshita	2011-03-18		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2011-03-22		REGD. REGD	
APPD.	E. Matsubara	2011-03-22		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YDA BB0026315	