











・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-13		NTS	RAS-K25B:RAC-K25B 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2012-04-16			TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2012-04-16			3YDA BB0031074	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-16			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	