











BB0026316


室内機



据付板(正面図)



〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




仕様表

項 目			形 式	
			室 内 機 RAS-K28A	室 外 機 RAC-K28A
電 源 (50/60Hz)			単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		— 600	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		— 電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		— 四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A	
	封 入 量 (g)		870	
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形	
送 風 装 置	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア
		パイプ径 細 径		6.35
	(外径φmm) 太 径		9.52	
	ファンモータ出力 (W)		25 40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	630 ・ 650 1,860 ・ 1,740
			弱 風	530 ・ 580 —
微 風			430 ・ 480 —	
静		360 ・ 390 —		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	6.4	
		暖 房	7.7 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷 房	590 (215~1,215)	
		暖 房	710 (175~1,460)	
	力 率 (%)	冷 房	92	
		暖 房	92	
	始動電流 (A)	冷 房	6.4	
		暖 房	7.7	
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		3		
冷房特性	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A	
	形 状		㊶	—
	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.5~3.4)	
暖房特性	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6	
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m ²)	
	暖 房 能 力 (kW)	標 準	3.6 (0.4~5.4)	
機 能	低 温		3.9	
	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m ²)	
	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4T1	
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン・ECO	
色 調 (近似マンセルNO.)	風 速 切 換		自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風, 静	
	色 調 (近似マンセルNO.)		クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295 570		
	幅	798 750+86		
	奥 行	258 288+56		
製 品 質 量 (kg)		11.5 29		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	48 ・ 47 47 ・ 47		
	弱 風	38 ・ 40 —		
	微 風	32 ・ 35 —		
	静	23 ・ 23 —		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16		
付 属 品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m) 左 / 右		0.6 / 1.3 —		


●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	H. Maita	2011-03-02		N T S	RAS-K28A:RAC-K28A 構造・寸法図
CHKD.	S. Todokoro	2011-03-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	F. Matsubara	2011-03-04			3YAA BB0026316
					REGD. REGD 2011 0304




BB0026318


回路図



配線図 RAC-K28A



配線図 RAS-K28A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2011-03-18		NTS	RAS-K28A: RAC-K28A 回路図・配線図
CHKD, T. Umeshita	2011-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
H. Shono	2011-03-22			
APPD, E. Matsubara	2011-03-22			
				TOCHIGI DWG. No.
				3YDA BB0026318
				REGD. REGD 2011 0322