









BB0031075

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ






仕様表

項 目				形 式	室 内 機		室 外 機		
					RAS-K28B		RAC-K28B		
電 源 (50/60Hz)					単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)				—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状				細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置				—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置				—		四方弁		
	冷 媒	種 類			フロン R410A				
		封 入 量 (g)			900				
	過 負 荷 保 護 装 置				自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア					
	パイプ径	細 径			6.35				
		(外径φmm) 太 径			9.52				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)				25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
			急速		760 ・ 820				
			強風		540 ・ 570				
			弱風		450 ・ 450				
			微風		280 ・ 330				
			静		240 ・ 270				
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	8.0						
		暖 房	9.5 (最大 15.0)						
	消費電力 (W)	冷 房	740 (205~1,250)						
		暖 房	870 (165~1,485)						
	力 率 (%)	冷 房	92						
		暖 房	92						
	始動電流 (A)	冷 房	8.0						
		暖 房	9.5						
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数				3				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A					
形 状		㊦		—					
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.3~3.3)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6					
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	標 準	3.6 (0.2~4.8)						
		低 温	3.9						
	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)					
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4X1					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン・電力カット・eco					
	風 速 切 換			自動, 急速, 強風, 弱風, 微風, 静					
色 調 (近似マンセルN.O.)					クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			260		570			
	幅			795		750+91			
	奥 行			293		288+56			
製 品 質 量 (kg)					11.0		3.0		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)			急 速	48 ・ 48		47 ・ 47			
			強 風	40 ・ 40		—			
			弱 風	35 ・ 34		—			
			微 風	28 ・ 28		—			
			静	25 ・ 25		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16				
付 属 品					壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左 / 右	0.6 / 1.3		—			

●本仕様は予告なく変更することがあります.


SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-04-27			NTS	RAS-K28B:RAC-K28B 構造・寸法図
CHKD.	T. Endo	2012-04-30		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2012-04-30				3YAA BB0031075
						REGD. REGD 2012 0430




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-04-27		NTS	RAS-K28B:RAC-K28B 構造:寸法図		
CHKD.	T. Endo	2012-04-30			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-30				3YAA BB0031076	
							

BB0031077


回路図



配線図 R A C-K 2 8 B



配線図 RAS-K28B




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-04-13		N T S	RAS-K28B:RAC-K28B 回路図:配線図
CHKD.	H. Shono	2012-04-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
	T. Umeshita	2012-04-16			
APPD.	E. Matsubara	2012-04-16	3YDA BB0031077		