










B	B	0	0	2	6	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



ワイヤレスリモコン



仕様表

項 目			形 式	室 内 機 RAS-K36A	室 外 機 RAC-K36A
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		— 600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		— 電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		— 四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン R410A		
	封 入 量 (g)	870			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形		
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
	パイプ径	細 径	6,35		
		太 径	9,52		
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25 40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	630 ・ 650 1,860・1,740	
			弱 風	530 ・ 580 —	
			微 風	430 ・ 480 —	
			静	360 ・ 390 —	
			電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房
	暖 房	10.5 (最大 15.0)			
消 費 電 力 (W)	冷 房	1,105 (215~1,220)			
	暖 房	965 (175~1,460)			
力 率 (%)	冷 房	92			
	暖 房	92			
始 動 電 流 (A)	冷 房	12.0			
	暖 房	10.5			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	3				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A		
		形 状	㊹ —		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		3.6 (0.5~3.7)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.9		
	冷 房 の め や す		10~15畳 (16~25m²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	4.2 (0.4~5.4)		
		低 温	3.9		
	暖 房 の め や す	9~12畳 (15~19m²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛 —		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4T1		
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン・ECO		
	風 速 切 換		自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風, 静		
色 調 (近似マンセルN.O.)			クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295 570			
	幅	798 750+86			
	奥 行	258 288+56			
製 品 質 量 (kg)		11.5 29			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	47 ・ 47 47 ・ 47			
	弱 風	38 ・ 40 —			
	微 風	32 ・ 35 —			
	静	23 ・ 23 —			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16			
付 属 品		壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.6 / 1.3	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

注記


1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 (H)
6. 電源コードの長さ


7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。


-

- | | | |
|-----------|-------------|-----|
| SIGNATURE | | |
| DWN. | H. Maita | 201 |
| | S. Todorono | 201 |

- [illegible]




SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	H. Maita	2011-03-02		N T S	RAS-K36A:RAC-K36A 構造・寸法図
CHKD.	S. Todokoro	2011-03-03		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	F. Matsubara	2011-03-04		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0026319	
				REGD. REGD 2011 0304	




BB0026321


回路図



配線図 RAC-K36A



配線図 RAS-K36A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号「SP-HAC1」
- ※²標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2011-03-18		NTS	RAS-K36A: RAC-K36A 回路図・配線図
CHKD, T. Umeshita	2011-03-18			TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2011-03-22			
APPD, E. Matsubara	2011-03-22			3YDA BB0026321

REGD.
REGD
2011
0322