







3	8	0	1	3	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



配線図 R A S - K 4 0 B 2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の*3 RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-04-13		NTS	RAS-K40B2:RAC-K40B2 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2012-04-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	T. Umeshita	2012-04-16			3YDA BB0031083		REGD
APPD.	E. Matsubara	2012-04-16					2012 0416