









B	B	0	0	3	7	8	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---





配線図 RAS-K40C2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の*³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-04-20		NTS	RAS-K40C2:RAC-K40C2 回路図:配線図	
CHKD.	S. K. Biswas	2013-04-20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2013-04-20				
APPD.	Y. Iizuka	2013-04-20	3YDA BB0037852			