









- ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の※1HA接続コードを  
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合  
室内基板の[H-LINK]CN7に別売の※3RACアダプター  
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

| SIGNATURE        | DATE       | PROJECTION                              | SCALE | TITLE                       | CAD                           |
|------------------|------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| DWN, S.Todokoro  | 2013-04-20 |                                         | NTS   | RAS-K63C2:RAC-K63C2 回路図:配線図 |                               |
| CHKD, S.K.Biswas | 2013-04-20 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |       | TOCHIGI DWG. No.            | REGD.<br>REGD<br>2013<br>0420 |
| APPD, Y.Iizuka   | 2013-04-20 |                                         |       | 3YDA BB0037858              |                               |