











BB0050321

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表






ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-K63E2		RAC-G63E2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	2,245 (190 ~ 3,110)			
		運転電流	A	11.9			
		力率	%	94			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 10.1)			
		消費電力	W	1,890 (195 ~ 3,900)			
		運転電流	A	10.1 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低温	能力	kW	7.5			
		消費電力	W	3,550			
始 動 電 流			A	11.9			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	5.0			
			JISC9612:2005 (区分)	5.0 (F)			
冷	圧縮機出力		W	-		1,000	
凍	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
装 置	冷媒	種類	フロン R32				
		封入量	g	1,430			
					貫流ファン		プロペラファン
フ ァ ン	種 類		W	25		45	
	ファンのモータ出力						
	風 量 (冷房・暖房)	急速	m ³ /h	1,040・1,150		2,490・2,340	
		強 風	m ³ /h	760・780		-	
		弱 風	m ³ /h	600・620		-	
		微 風	m ³ /h	470・500		-	
静		m ³ /h	370・390		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	66・69		65・64		
	強 風	dB	61・62		-		
	弱 風	dB	56・56		-		
	微 風	dB	51・52		-		
	静	dB	42・43		-		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7B3				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	12.7			
	最大配管長		m	12			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		629×799(+99)×299(+68)	
製造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		42.5・44.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2015-03-28		N T S	RAS-K63E2:RAC-G63E2 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2015-03-28				
APPD.	K. Kezuka	2015-03-30				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0050321	REGD. REGD 2015 0330

BB0050322




室 外 機




背面図



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。




前後のみに壁がある場合




※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2015-03-28		NTS	RAS-K63E2:RAC-G63E2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2015-03-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0050322	
APPD.	K. Kezuka	2015-03-30				

BB0050323



回路図

室内機

室 外 機



配線図 RAS-K63E2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-03-28		N T S	RAS-K63E2:RAC-G63E2 回路図・配線図		
CHKD.	S. Tokita	2015-03-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2015-03-30					3YDA BB0050323