









BB0037861

# 回路図



## 配線図 RAS-K71C2

## 配線図 RAC-K71C2



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の<sup>※3</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

| SIGNATURE        | DATE       | PROJECTION                              | SCALE | TITLE                       |
|------------------|------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|
| DWN, S.Todokoro  | 2013-04-20 |                                         | NTS   | RAS-K71C2:RAC-K71C2 回路図:配線図 |
| CHKD, S.K.Biswas | 2013-04-20 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |       | TOCHIGI DWG. No.            |
| APPD, Y.Iizuka   | 2013-04-20 |                                         |       | 3YDA BB0037861              |

REGD.  
REGD  
2013  
0420