






注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ①
- 電源コードの長さ 約1.0m
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K. Yahagi	2019-02-07		NTS	RAS-KE22J:RAC-KE22J 構造・寸法図	
CHKD. K. Kezuka	2019-02-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2019 0207
APPD. K. Kezuka	2019-02-07			3YAA NN0012791	




3 6 7 2 1 0 0 N N


回路図



配線図 RAC-KE22J



配線図 R A S - K E 2 2 J



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2019-02-12		NTS	RAS-KE22J:RAC-KE22J 回路図・配線図	
CHKD.	M. Kurosaki	2019-02-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2019 0213
APPD.	K. Kezuka	2019-02-12			3YDANN0012793	