







1729000NN

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)

ニ方弁コイル

電源回路

制御回路

カメラ駆動用
モーター

カメラユニット

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

左右風向板用
モーター


上下風向板用
モーター左

上下風向板用
モーター右

お掃除ユニット駆動用
モーター

お掃除ユニット位置検出
スイッチ

配線図 RAS-KE25G



電源回路

制御回路


外気温サーミスタ

デフロストサーミスタ

OHサーミスタ

電動膨張弁用
パルスモーター

配線図 RAC-E25G



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 無線LAN接続
アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2017-04-15	第一角法	NTS	RAS-KE25G:RAC-E25G 回路図・配線図	
CHKD. Y. Funayama	2017-04-18			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2017-04-18			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006241	REGD. REGD 2017 0418