






注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ




仕様表



ユ ニ ッ ト			室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ			壁掛型セパレート			
型 式			RAS-KE28J		RAC-KE28J	
電 源			(50/60Hz) 単相100V			
冷 房	定格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 3.3)		
		消費電力	W	700 (205 ~ 1,250)		
		運転電流	A	7.6		
		力率	%	92		
暖 房	定格	能力	kW	3.6 (0.2 ~ 5.1)		
		消費電力	W	790 (165 ~ 1,485)		
		運転電流	A	8.6 (最大 15.0)		
		力率	%	92		
	低温	能力	kW	4.0		
		消費電力	W	1,430		
		始 動 電 流	A	8.6		
通年エネルギー		JISC9612:2013	6.2			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)	6.3 (A)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	750		
	熱交換器フィン形状		細幅スリット		コルゲート	
冷 媒	種 類	フロン R32				
	封入量	g	760			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	800 ・ 910		1,860・1,740
		強 風	m ³ /h	530 ・ 610		—
		弱 風	m ³ /h	420 ・ 510		—
		微 風	m ³ /h	350 ・ 430		—
		静	m ³ /h	300 ・ 350		—
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	63 ・ 65		59 ・ 60	
	強 風	dB	54 ・ 55		—	
	弱 風	dB	51 ・ 52		—	
	微 風	dB	45 ・ 47		—	
	静	dB	38 ・ 40		—	
操作スイッチ		型 式	ワイヤレスリモコン RAR-9E4			
電源プラグ	容 量		125V-15A			
	形 状		㊦		—	
電源コード長さ		(左/右)	m	1.0/1.7		—
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0		
	芯 数		芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35		
	ガス側 (φ)		mm	9.52		
	最大配管長		m	12		
	最大高低差		m	10		
	冷媒追加充填量		g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×323		570×750(+60)×288(+56)
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×42		86×38×61
質量 (製品・荷造)			kg	13.0 ・ 15.0		25.0 ・ 27.0

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内DB:27℃・WB:19℃、室外DB:35℃・WB:24℃)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:7℃・WB:6℃)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:2℃・WB:1℃)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトップとサービスパネルプカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Yahagi	2019-02-08		N T S	RAS-KE28J:RAC-KE28J 構造・寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2019-02-09			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2019-02-09				3YAA NN0012797		



室 外 機



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2019-02-12		N T S	RAS-KE28J:RAC-KE28J 回路図・配線図		
CHKD.	M. Kurosaki	2019-02-12			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2019 0213
APPD.	K. Kezuka	2019-02-12				3YDANN0012799	