








・ホームオートメーションを行う場合 室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※ ¹ HA接続コードを 差込んで※ ² 標準アダプターと接続してください。	・カードキーコントローラーと連動させる場合 室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※ ³ カードキー接続コード を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。 (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)	・H-LINKに接続する場合 室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※ ⁴ RACアダプター の端子を差込んでください。	・ワイヤードリモコンを接続する場合 室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の※ ⁵ ワイヤード リモコンの端子を差込んでください。 (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
※ ¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]	※ ² 標準アダプター：HA-S100TSA	※ ³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]	※ ⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※ ⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1			