






BBB0043309


室内機





ワイヤレスリモコン





背面図



据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)




ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

ユ ニ ッ ト タ イ プ				室内ユニット		室外ユニット		
型 式 電 源				RAS-KJ25D		RAC-KJ25D		
(50/60Hz)				単相100V				
冷 房	定 格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 3.1)				
		消費電力	W	610 (205 ~ 1,080)				
		運転電流	A	6.9				
		力率	%	88				
暖 房	定 格	能力	kW	2.8 (0.2 ~ 4.1)				
		消費電力	W	600 (165 ~ 1,265)				
		運転電流	A	7.0 (最大 15.0)				
		力率	%	86				
	低 温	能力	kW	3.0				
		消費電力	W	1,120				
始 動 電 流			A	7.0				
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	5.8				
			JISC9612:2005 (区分)	5.8 (A)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		600		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封入量	g	870				
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		40		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	690 ・ 770		1,650・1,590		
		強 風	m³/h	450 ・ 530		—		
		弱 風	m³/h	370 ・ 430		—		
		微 風	m³/h	310 ・ 350		—		
		静	m³/h	260 ・ 260		—		
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	62 ・ 62		57 ・ 57		
強 風		dB	51 ・ 52		—			
弱 風		dB	47 ・ 48		—			
微 風		dB	44 ・ 45		—			
静			dB	41 ・ 40		—		
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-4Z4					
電源プラグ	容 量		125V-15A					
	形 状		㊹		—			
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×210		570×750 (+91)×288 (+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		86×38×61		
質量 (製品・荷造)			kg	8.5 ・ 10.0		29.0 ・ 30.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2014-03-11		NTS	RAS-KJ25D:RAC-KJ25D 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2014-03-11		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-12		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0043309		

