






6	9	5	5	2	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン






背面図



据 付 板 (正面図)

天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です）



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-KJ28A		RAC-KJ28A		
電 源 (50/60Hz)					単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
	封 入 量 (g)			870					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア					
	パイプ径			細 径		6.35			
	(外径φmm)			太 径		9.52			
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	630 ・ 650		1,860 ・ 1,740			
			弱 風	530 ・ 580		—			
			微 風	430 ・ 480		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷	房	6.7					
		暖	房	7.8 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷	房	600 (205~1,250)					
		暖	房	700 (165~1,245)					
	力 率 (%)	冷	房	90					
		暖	房	90					
	始動電流 (A)	冷	房	6.7					
		暖	房	7.8					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3						
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A						
	形 状		㊦		—				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.3~3.3)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6					
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	3.6 (0.2~4.7)					
			低 温	3.4					
	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)					
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4L1					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー					
	風 速 切 換			自動、強風+パワフル、強風、弱風、微風					
色 調 (近似マンセルN.O.)					クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		570				
	幅		780		750+86				
	奥 行		210		288+56				
製 品 質 量 (kg)					8.0		3.2		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		48 ・ 47		47 ・ 47				
	弱 風		38 ・ 40		—				
	微 風		32 ・ 35		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16				
付 属 品					壁掛据付部品一式				
電 源 コー ド 長 さ (m)					左 / 右 1.0 / 1.7		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2011-02-12		NTS	RAS-KJ28A:RAC-KJ28A 構造・寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2011-02-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	F. Matsubara	2011-02-15			3YAA BB0025569
					REGD. REGD 2011 0215

