




仕様表

項 目		形 式		室 内 機	室 外 機
				RAS-KJ28X	RAC-KJ28X
冷 凍 装 置	電 源 (50/60Hz)		単相100V		
	圧 縮 機 出 力 (W)		—	600	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A		
		封 入 量 (g)	870		
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形		
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア		
		パイプ径 細 径 (外径φmm)	6.35		
		太 径	9.52		
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40	
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 620	1,860 ・ 1,740
			弱 風	510 ・ 560	—
			微 風	450 ・ 500	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.5		
		暖 房	8.0 (最大 15.0)		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	585 (230~1,195)		
		暖 房	720 (190~1,085)		
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.5		
		暖 房	8.0		
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		3		
		電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A	
形 状			㊶	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.9~3.3)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6		
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m ²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	3.6 (0.9~4.6)		
		低 温	3.3		
	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m ²)		
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J1		
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー		
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風		
色 調 (近似マンセルNO.)		ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	幅	280	548	
		行	780	750+91	
		奥 行	210	288+47	
製 品 質 量 (kg)		9.5		29	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	冷 房	46 ・ 47	47 ・ 47	
		暖 房	37 ・ 38	—	
		微 風	33 ・ 35	—	
		お や す み	28 ・ 30	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16			
付 属 品		壁掛据付部品一式			
電 源 コード長さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

