





A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0050047

回路図




配線図 RAS-KJ36E



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{※5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

配線図 RAC-KJ36E



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-03-03	第一角法	NTS	RAS-KJ36E: RAC-KJ36E 回路図: 配線図	
CHKD. T. Endo	2015-03-03			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD. K. Kezuka	2015-03-03			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0050047	REGD. REGD 2015 0303