





仕様表


項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-L25W	RAC-L25W	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A			
		封 入 量 (g)	820			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア			
		パイプ径 細 径 (外径φmm)	6.35			
	太 径	9.52				
	配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F			
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	540 ・ 540	1,860 ・ 1,620	
			弱 風	480 ・ 480	—	
		微 風	420 ・ 420	—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.0			
		暖 房	5.0 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	530 (230~1,080)			
		暖 房	430 (190~1,020)			
	力 率 (%)	冷 房	88			
		暖 房	86			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.0			
		暖 房	5.0			
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A			
形 状		㊶	—			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4			
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	2.5 (0.9~4.1)			
		低 温	3.0			
	暖 房 の め や す		6~7畳 (9~11m²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3M2			
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風			
色 調 (近似マンセルNO.)			ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280	505		
	幅		780	700+59		
	奥 行		210	258+48		
製 品 質 量 (kg)			8.0	26		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 44	46 ・ 45		
	弱 風		37 ・ 38	—		
	微 風		33 ・ 35	—		
	お や す み		26 ・ 26	—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左 / 右	0.4 / 1.1	—	


●本仕様は予告なく変更することがあります。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S. Iijima	2006-11-15	⊙	NTS	RAS-L25W:RAC-L25W 構造:寸法図
審査 H. Yamazaki	2006-11-15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 S. Abe	2006-11-15			
		桁木図番		入庫 REGD
		3YAA BB0005518		2006-11 16





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2006-11-15		N T S	RAS-L25W:RAC-L25W 回路:配線図	
CHKD.	H. Shono	2006-11-15			TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2006-11-15			REGD. REGD 2006-11 16	
APPD.	S. Abe	2006-11-15			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	