



BBB0011161





室内機




上面吸込口







室内機サービススペース



注記


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は10g/mの冷媒追加充填が必要です)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 


約0.4m 約1.1m
7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2008-01-10		N T S	RAS-LC22X:RAC-LC22X 構造:寸法図	
CHKD.	S. Todokoro	2008-01-11			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2008-01-11			3YAA BB0011161	
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		REGD. REGD 2008 0111	

●本仕様は予告なく変更することがあります。





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2008-01-10		N T S	RAS-LC22X:RAC-LC22X 回路:配線図		
CHKD.	S. Todokoro	2008-01-11			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2008-01-11				3YDA BB0011163	
					REGD. REGD 2008 0111		