




仕様表

項 目		形 式		室 内 機		室 外 機		
				RAS-LC28Y		RAC-LC28Y		
冷凍装置	電 源 (50/60Hz)			単相100V				
	圧縮機出力(W)			—		600		
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			—		四方弁		
	冷媒	種 類		フロン R410A				
		封入量(g)		870				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式			フレア			
		パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35			
太 径			9.52					
送風装置	ファンモータ出力(W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 620		1,860 ・ 1,740		
			弱 風	510 ・ 560		—		
電気特性	運転電流(A)	冷 房		6.5				
		暖 房		8.0 (最大 15.0)				
	消費電力(W)	冷 房		585 (230~1,195)				
		暖 房		720 (190~1,085)				
	力 率 (%)	冷 房		90				
		暖 房		90				
	始動電流(A)	冷 房		6.5				
		暖 房		8.0				
	接続ケーブルの本数			3				
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A				—	
形 状			⑪		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.3)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6				
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)				
暖房特性	暖房能力(kW)	標 準		3.6 (0.9~4.6)				
		低 温		3.3				
	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)				
機能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4E1				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー				
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風				
色 調 (近似マンセルN.O.)			ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)			
外形寸法 (mm)	高 さ		280		548			
	幅		780		750+91			
	奥 行		210		288+47			
製 品 質 量 (kg)			9.5		29			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		47 ・ 47			
	弱 風		37 ・ 38		—			
	微 風		33 ・ 35		—			
ドレン接続口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		—			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

