











- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子1〕CN6に別売の※¹ HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※²標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2009-01-20		NTS	RAS-LJ25Y:RAC-LJ25Y 回路図:配線図
CHKD.	N. Miyazaki	2009-01-21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2009-01-21		3YDA BB0015805	