




室内機

ワイヤレスリモコン

仕様表

項目		形式	室内機 RAS-M22A	室外機 RAC-M22A
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	単相100V	
	圧縮機出力(W)		—	600
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量(g)		720	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
送風装置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径		6.35	
	(外径φmm) 太径		9.52	
	ファンモータ出力(W)		25	40
電気特性	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量 (m ³ /h)	570・600	1,590・1,530
		強風	500・560	—
	静	弱風	430・480	—
		微風	360・390	—
		静	—	—
冷房特性	運転電流(A)	冷房	5.3	
		暖房	5.2 (最大 15.0)	
	消費電力(W)	冷房	450 (235～850)	
		暖房	440 (170～1,185)	
	力率(%)	冷房	85	
		暖房	85	
暖房特性	始動電流(A)	冷房	5.3	
		暖房	5.2	
	接続ケーブルの本数		3	
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A	
		形状	㊶	—
	冷房能力(kW)		2.2 (0.3～2.8)	
機能	除湿能力(l/h)		1.2	
	冷房のめやす		6～9畳 (10～15m ²)	
	暖房能力(kW)	標準	2.5 (0.2～4.1)	
		低温	3.0	
色調	暖房のめやす		6～7畳 (9～11m ²)	
	据付方式	背面引掛	—	
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス)	RAR-4S1	
	表示ランプ	運転・タイマー・クリーン	—	
外形寸法 (mm)	風速切換	自動、急速、強風、弱風、微風、静	—	
	高さ		260	505
	幅		795	700+64
	奥行		293	258+54
製品質量 (kg)	強度	風	45・45	45・45
	弱	風	34・35	—
	微	風	28・30	—
	静		23・23	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	ドレン接続口 (外径φmm)		16	
	付属品		壁掛据付部品一式	
	電源コード長さ (m)	左 / 右	0.6 / 1.3	—
				—


●本仕様は予告なく変更することがあります。



- 注記
- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
 - 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 配管は長さ12m以内です。
 - 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 - プラグの形状 ㊶
 - 電源コードの長さ
 - 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2011-02-16		NTS	RAS-M22A:RAC-M22A 構造・寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2011-02-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2011-02-16			3YAA BB0025387








配線図 R A C - M 2 2 A




配線図
R A S - M 2 2 A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※1}H/A接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2011-02-19		NTS	RAS-M22A:RAC-M22A 回路図:配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2011-02-19		Hitachi Appliances, Inc.		
APPD.	E. Matsubara	2011-02-22		Tochigi DWG. No. 3YDA BB0025389 Tokyo Japan		