









BB0031029

# 回路図




## 配線図 RAS-M22B



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の<sup>※3</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]  
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

## 配線図 RAC-M22B



| SIGNATURE          | DATE       | PROJECTION                              | SCALE | TITLE                       |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|
| DWN. S. Todokoro   | 2012-03-27 | ⊕                                       | NTS   | RAS-M22B: RAC-M22B 回路図: 配線図 |
| CHKD. T. Umeshita  | 2012-03-28 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |       |                             |
| H. Shono           | 2012-03-28 |                                         |       |                             |
| APPD. E. Matsubara | 2012-03-28 |                                         |       |                             |
|                    |            |                                         |       | TOCHIGI DWG. No.            |
|                    |            |                                         |       | 3YDA BB0031029              |
|                    |            |                                         |       | REGD. REGD 2012 0328        |