




室内機

ワイヤレスリモコン

仕様表


項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-M22NX		RAC-2209NX		
冷凍装置	電 源 (50/60Hz)			単相100V					
	圧縮機出力 (W)			-		800			
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート			
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁			
	冷媒切換装置			-		四方弁			
	冷媒種類			HCFC-22					
	封入量 (g)			790					
	過負荷保護装置			自動復帰形					
	配管接続方式			フレア					
	配管パイプ径細径 (外径φmm)			φ6.35					
			φ9.52						
配管セ ッ ト			P-24VR, P-28VR						
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20			
	ファン種類			貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 強 風			470	500	1,250・1,250			
	(冷房・暖房)			430	455	-			
電気特性	運 転 電 流 (A)			冷 房		6.9			
				暖 房		-			
				ヒータ ON		9.1			
				ヒータ OFF		620 (155~1030)			
	消費電力 (W)			冷 房		620 (155~1030)			
				暖 房		-			
				ヒータ ON		820 (115~1130)			
				ヒータ OFF		90			
	力 率 (%)			冷 房		90			
				暖 房		-			
性能				ヒータ ON		90			
				ヒータ OFF		6.9			
	始 動 電 流 (A)			冷 房		9.1			
				暖 房		-			
	接続ケーブルの本数			4					
	電源プラグ容量 (V-A)			125V-15A					
	形 状			㊶		-			
	冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.8)				
		除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2				
		冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m ²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)		ヒータON		-				
			ヒータOFF		3.2 (0.9~4.3)				
			低 温		3.1				
	電気ヒーター (W)			-					
機能	暖房のめやす			7~9畳 (12~15m ²)					
	据 付 方 式			背面引掛		-			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1					
	表 示 ラ ン プ			カラッと除湿・運転・タイマー					
キャビネット色 (近似マンセルNO.)	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
				ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
	外形寸法 (mm)	高 さ		285		570			
		幅		798		700+60			
奥 行		193+10		210+35					
製 品 質 量 (kg)			8		29				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		39		41		44		
	弱 風		33		35		-		
	微 風		28		30		-		
	静		23		23		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			16						
付 属 品			壁掛据付部品一式						
電源コード長さ (m)			左/右		0.4/1.1		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。




3YDAA2276


回路図



RAS-M22NX



配線図 RAC-2209NX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002・02・26	NTS	RAS-M22NX:RAC-2209NX回路図:配線図
審査	ヤスナガ	2002・02・27		栃木図番
承認	ヤスナガ	2002・02・27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
				3YDAA2276
				2002-03 06