




室内機

ワイヤレスリモコン

仕様表


項 目		形 式	室 内 機	室 外 機	
			RAS-M25NX	RAC-2509NX	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	800	
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒	種 類	HCFC-22		
		封入量 (g)	790		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配 管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35	
			太 径	φ9.52	
配管セ ッ ト		P-24VR, P-28VR			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	480 ・ 510	1,250・1,250
			弱 風	430 ・ 460	—
		微 風	385 ・ 415	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.2		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	9.7	
	消費電力 (W)	冷 房	735 (155~1135)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	875 (115~1210)	
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	90	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.2		
暖 房		9.7			
接続ケーブルの本数		4			
冷房特性	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A		
		形 状	㊹	—	
	冷 房 能 力 (kW)	2.5 (0.9~3.0)			
暖房特性	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.4			
		7~10畳 (11~17m²)			
		—			
	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	3.4 (0.9~4.6)		
	電 気 ヒータ (W)	低 温	3.3		
機 能	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)		
	据 付 方 式	背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス)	RAR-2L1		
	表 示 ラ ン プ	カラッと除湿・運転・タイマー	自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
キャビネット色 (近似マンセルNO.)			ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高 さ	285	570		
	幅	798	700+60		
		奥 行	193+10	210+35	
製 品 質 量 (kg)		8	29		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	39 ・ 42	45 ・ 46		
		35 ・ 38	—		
		32 ・ 33	—		
	静	23 ・ 23	—		
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


GAD

3YDAA2278


回路図



RAS-M25NX



配線図 RAC-2509NX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002・02・26	NTS	RAS-M25NX:RAC-2509NX 回路図:配線図
審査	ヤスナガ	2002・02・27		坂木図番
承認	ヤスナガ	2002・02・27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
				3YDAA2278
				2002-03 06