





仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-M28NX	RAC-2809NX
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		HCFC-22	
	封入量 (g)		790	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	配 管	パイプ径 細 径	φ6.35	
		(外径φmm) 太 径	φ9.52	
送 風 装 置	配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	種 類		貫流ファン	プロペラファン
電 気 特 性	フ ァ ン	風 量 強 風	480 ・ 580	1,250・1,250
		(m³/h) 弱 風	430 ・ 520	—
		微 風	385 ・ 470	—
	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.3	
	暖 房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	13.1	
	消費電力 (W)	冷 房	1,015 (155~1,255)	
	暖 房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	1,180 (115~1,300)	
	力 率 (%)	冷 房	90	
機 能	暖 房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	11.3	
	暖 房	ヒータ ON	13.1	
		ヒータ OFF	—	
	接 続 ケーブルの本数		4	
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A	
	形 状	㊹	—	
		—	—	
	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.9~3.2)	
機 能	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6	
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m²)	
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータON	—	
		ヒータOFF	4.0 (0.9~4.7)	
	電 気 ヒータ (W)	低 温	3.4	
	暖 房 の め や す		9~11畳 (15~18m²)	
	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2L1
	表 示 ラ イ ン		カラッと除湿・運転・タイマー	—
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風、静	—
キャビネット色 (近似マンセルN.O.)			ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		285	570
	幅		798	700+60
	奥 行		193+10	210+35
製 品 質 量 (kg)			8	29
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		39 ・ 43	45 ・ 47
	弱 風		35 ・ 39	—
	微 風		32 ・ 37	—
	静		23 ・ 23	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付 属 品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDAA2280


回路図



RAS-M28NX



配線図 RAC-2809NX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002.02.26	NTS	RAS-M28NX:RAC-2809NX回路図:配線図
審査	ヤスナガ	2002.02.27		栃木図番
承認	ヤスナガ	2002.02.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
3YDAA2280				2002-03 06