










|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ  
2面以上開放できるところに据え付けてください。


|           |              |            |                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                  |                  |
|-----------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| SIGNATURE |              | DATE       | <div>PROJECTION</div> <div></div> | SCALE                                   | TITLE                    | <div>REGD.</div> <div>REGD</div> <div>2010</div> <div>0115</div> |                  |
| DWN.      | Y. Aoki      | 2010-01-08 |                                                                                                                        | NTS                                     | RAS-M28Z:RAC-M28Z 構造:寸法図 |                                                                  |                  |
| CHKD.     | S. Todokoro  | 2010-01-15 |                                                                                                                        | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |                          |                                                                  | TOCHIGI DWG. No. |
| APPD.     | E. Matsubara | 2010-01-15 |                                                                                                                        |                                         |                          |                                                                  | 3YAA BB0020419   |

BB0020420


# 回路図



## 配線図 RAC-M28Z



## 配線図 RAS-M28Z



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕  
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

| SIGNATURE          | DATE       | PROJECTION                              | SCALE | TITLE                     |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------|
| DWN, Y. Aoki       | 2009-12-17 |                                         | NTS   | RAS-M28Z:RAC-M28Z 回路図・配線図 |
| CHKD, T. Umeshita  | 2009-12-18 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |       |                           |
| H. Shono           | 2009-12-18 |                                         |       |                           |
| APPD, E. Matsubara | 2010-01-05 |                                         |       |                           |
|                    |            |                                         |       | TOCHIGI DWG. No.          |
|                    |            |                                         |       | 3YDA BB0020420            |
|                    |            |                                         |       | REGD. REGD 2010 0105      |