












配線図 R A C - M 3 6 A



配線図
R A S - M 3 6 A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2011-02-19			NTS	RAS-M36A:RAC-M36A 回路図・配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2011-02-19			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2011-02-22				3YDA BB0025398	
					REGD. REGD 2011 0222		