









BB0020423


回路図



配線図 RAC-M36Z



配線図 RAS-M36Z



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2009-12-17		NTS	RAS-M36Z: RAC-M36Z 回路図・配線図
CHKD, T. Umeshita	2009-12-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
H. Shono	2009-12-18			
APPD, E. Matsubara	2010-01-05			
				TOCHIGI DWG. No.
				3YDA BB0020423
				REGD. REGD 2010 0105