











BB0025401


回路図



配線図 RAC-M40A2



配線図 RAS-M40A2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の [テスト端子] CN6 に別売の ※¹HA 接続コードを差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINK に接続する場合
室内基板の [H-LINK] CN7 に別売の ※³RAC アダプターの端子を差込んでください。
- ※¹ HA 接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
 ※² 標準アダプター: HA-S100TSA
 ※³ RAC アダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2011-02-19	第一角法	NTS	RAS-M40A2:RAC-M40A2 回路図:配線図
CHKD. T. Umeshita	2011-02-19	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. E. Matsubara	2011-02-22	Tokyo Japan		3YDA BB0025401

