







BBB0031039


室内機



ワイヤレスリモコン




背面図



据 付 板 (正面図)

天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です）



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-M40B2		RAC-M40B2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A			
		封 入 量 (g)		1000			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35				
		太 径	9.52				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
			急 速	750 ・ 830	2,220・2,100		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	560 ・ 600	—		
			弱 風	440 ・ 470	—		
			微 風	320 ・ 340	—		
	静		260 ・ 250	—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	7.8				
		暖 房	7.8 (最大 15.0)				
	消費電力 (W)	冷 房	1,430 (190~1,550)				
		暖 房	1,430 (195~2,970)				
	力 率 (%)	冷 房	92				
		暖 房	92				
	始動電流 (A)	冷 房	7.8				
		暖 房	7.8				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		250V-15A				
	形 状		㊦		—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.5~4.2)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1			
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m ²)			
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準 低 温	5.0 (0.6~7.5)				
			5.7				
	暖 房 の め や す			11~14畳 (18~23m ²)			
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z1			
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン			
	風 速 切 換			自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色 調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		260		600		
	幅		795		792+85		
	奥 行		293		299+55		
製 品 質 量 (kg)				10.0		37	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	急 速		48 ・ 49		49 ・ 50		
	強 風		41 ・ 41		—		
	弱 風		36 ・ 35		—		
	微 風		29 ・ 29		—		
	静		25 ・ 25		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左 / 右	0.5 / 1.2		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-03-28		N T S	RAS-M40B2:RAC-M40B2 構造・寸法図
CHKD.	T. Endo	2012-03-28		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-03-28		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
			3YAA BB0031039		REGD. REGD. 2012 0328

