









BBB0020426





配線図

R A S - M 4 0 Z 2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の HA 接続コードを
差込んで 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA 接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	Y. Aoki	2009-12-17		NTS	RAS-M40Z2:RAC-M40Z2 回路図:配線図
CHKD.	T. Umeshita	2009-12-18		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2009-12-18		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD.	E. Matsubara	2010-01-05		3YDA BB0020426	
				REGD. REGD 2010 0105	